



### DETALLE DE LOSA ALIGERADA

ESCALA : 1/25




### DETALLE DE TRASLAPES EN LOSA

ESCALA : SE




Øvarilla	L	R
6mm	7.5 cm	1.5 cm
1/4"	7.5 cm	1.5 cm
3/8"	10.0 cm	2.0 cm



### ENCOFRADO DE TECHO (S/C = 100 Kg/m2)

Esc. 1/50

TIPO	Ø	DISTRIBUCIÓN
1	3/8"	1@0.05, 13@0.10, Rto@0.25 A/E
2	3/8"	1@0.05, 10@0.10, Rto@0.20 A/E
3	3/8"	1@0.05, 9@0.075, 3@0.125, Rto@0.15 A/E
4	3/8"	1@0.05, 9@0.05, Rto@0.10 A/E
5	3/8"	1@0.05, 7@0.075, Rto@0.15 A/E
6	6mm	1@0.05, 5@0.10, Rto@0.25 A/E
7	3/8"	1@0.10, Rto@0.10 A/E




### DETALLE DE VIGA VP 101 (25x35)

Esc. 1/25

### SECCIÓN 1-1


Esc. 1/25

Øvarilla	Longitud de desarrollo (L <sub>dg</sub> )	L <sub>dg</sub> (Con estribos en el nudo)	G	D
6 mm	13.5 cm	10.5 cm	10.0 cm	4.0 cm
1/4"	14.0 cm	11.0 cm	10.0 cm	4.0 cm
3/8"	21.0 cm	17.0 cm	12.5 cm	6.0 cm
1/2"	28.0 cm	22.5 cm	15.0 cm	8.0 cm
5/8"	34.5 cm	27.5 cm	20.0 cm	10.0 cm
3/4"	42.0 cm	33.5 cm	25.0 cm	12.0 cm
1"	53.5 cm	44.5 cm	30.0 cm	15.0 cm



### DETALLE DE TRASLAPES EN VIGAS

ESCALA : SE



### CUADRO DE VIGAS

Viga de Tabiques

SECCIÓN	REFUERZO	ESTRIBOS
SECCIÓN 1-1	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 2-2	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 3-3	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 4-4	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 5-5	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 6-6	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 7-7	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 8-8	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 9-9	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 10-10	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 11-11	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 12-12	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 13-13	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 14-14	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 15-15	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 16-16	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 17-17	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 18-18	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 19-19	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 20-20	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 21-21	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 22-22	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 23-23	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 24-24	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 25-25	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 26-26	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 27-27	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 28-28	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 29-29	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 30-30	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 31-31	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 32-32	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 33-33	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 34-34	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 35-35	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 36-36	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 37-37	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 38-38	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 39-39	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 40-40	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 41-41	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 42-42	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 43-43	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 44-44	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 45-45	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 46-46	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 47-47	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 48-48	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 49-49	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 50-50	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 51-51	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 52-52	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 53-53	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 54-54	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 55-55	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 56-56	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 57-57	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 58-58	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 59-59	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 60-60	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 61-61	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 62-62	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 63-63	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 64-64	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 65-65	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 66-66	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 67-67	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 68-68	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 69-69	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 70-70	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 71-71	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 72-72	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 73-73	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 74-74	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 75-75	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 76-76	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 77-77	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 78-78	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 79-79	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 80-80	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 81-81	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 82-82	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 83-83	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 84-84	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 85-85	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 86-86	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 87-87	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 88-88	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 89-89	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 90-90	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 91-91	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 92-92	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 93-93	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 94-94	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 95-95	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 96-96	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 97-97	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 98-98	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 99-99	4 Ø 3/8"	TIPO 6
SECCIÓN 100-100	4 Ø 3/8"	TIPO 6

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCRETO	MATERIALES
SOLADOS FALSOPIROS CIMENTOS CORRIDOS VIGAS DE CONEXIÓN SOPRECEMENTOS COLUMNAS VIGAS ALIGERADAS COLUMNAS DE TABIQUE SOLADOS DE TABIQUE	: C-H-110 : Fe = 420 kg/cm <sup>2</sup> : Fe = 310 kg/cm <sup>2</sup> + Impermeabilizante : Fe = 310 kg/cm <sup>2</sup> + Impermeabilizante : Fe = 310 kg/cm <sup>2</sup> + Impermeabilizante : Fe = 210 kg/cm <sup>2</sup> : Fe = 210 kg/cm <sup>2</sup> : Fe = 210 kg/cm <sup>2</sup> : Fe = 175 kg/cm <sup>2</sup> : Fe = 175 kg/cm <sup>2</sup>
ALBAÑILERÍA	TABICQUES : Fe = 85 kg/cm <sup>2</sup> , Fe = 45 kg/cm <sup>2</sup> - 30% de vidrio
RECUBRIMIENTO	ZAPATAS VIGAS DE CONEXIÓN VIGAS Y COLUMNAS PERALTADAS COLUMNAS Y VIGAS DE TABICQUES
CONDICIÓN DE LA CIMENTACIÓN	: 5.00 cm : 5.00 cm : 5.00 cm : 2.50 cm : 2.50 cm
PARÁMETROS SÍSMICOS	: 0.45g (ZONA 0) : 1.00 (CATEGORÍA C) : 1.05 (PERFIL S2) : 1.10 (PERFIL S2) : 1.15 (PERFIL S2) : 1.20 (PERFIL S2) : 1.25 (PERFIL S2) : 1.30 (PERFIL S2) : 1.35 (PERFIL S2) : 1.40 (PERFIL S2) : 1.45 (PERFIL S2) : 1.50 (PERFIL S2) : 1.55 (PERFIL S2) : 1.60 (PERFIL S2) : 1.65 (PERFIL S2) : 1.70 (PERFIL S2) : 1.75 (PERFIL S2) : 1.80 (PERFIL S2) : 1.85 (PERFIL S2) : 1.90 (PERFIL S2) : 1.95 (PERFIL S2) : 2.00 (PERFIL S2) : 2.05 (PERFIL S2) : 2.10 (PERFIL S2) : 2.15 (PERFIL S2) : 2.20 (PERFIL S2) : 2.25 (PERFIL S2) : 2.30 (PERFIL S2) : 2.35 (PERFIL S2) : 2.40 (PERFIL S2) : 2.45 (PERFIL S2) : 2.50 (PERFIL S2) : 2.55 (PERFIL S2) : 2.60 (PERFIL S2) : 2.65 (PERFIL S2) : 2.70 (PERFIL S2) : 2.75 (PERFIL S2) : 2.80 (PERFIL S2) : 2.85 (PERFIL S2) : 2.90 (PERFIL S2) : 2.95 (PERFIL S2) : 3.00 (PERFIL S2) : 3.05 (PERFIL S2) : 3.10 (PERFIL S2) : 3.15 (PERFIL S2) : 3.20 (PERFIL S2) : 3.25 (PERFIL S2) : 3.30 (PERFIL S2) : 3.35 (PERFIL S2) : 3.40 (PERFIL S2) : 3.45 (PERFIL S2) : 3.50 (PERFIL S2) : 3.55 (PERFIL S2) : 3.60 (PERFIL S2) : 3.65 (PERFIL S2) : 3.70 (PERFIL S2) : 3.75 (PERFIL S2) : 3.80 (PERFIL S2) : 3.85 (PERFIL S2) : 3.90 (PERFIL S2) : 3.95 (PERFIL S2) : 4.00 (PERFIL S2) : 4.05 (PERFIL S2) : 4.10 (PERFIL S2) : 4.15 (PERFIL S2) : 4.20 (PERFIL S2) : 4.25 (PERFIL S2) : 4.30 (PERFIL S2) : 4.35 (PERFIL S2) : 4.40 (PERFIL S2) : 4.45 (PERFIL S2) : 4.50 (PERFIL S2) : 4.55 (PERFIL S2) : 4.60 (PERFIL S2) : 4.65 (PERFIL S2) : 4.70 (PERFIL S2) : 4.75 (PERFIL S2) : 4.80 (PERFIL S2) : 4.85 (PERFIL S2) : 4.90 (PERFIL S2) : 4.95 (PERFIL S2) : 5.00 (PERFIL S2) : 5.05 (PERFIL S2) : 5.10 (PERFIL S2) : 5.15 (PERFIL S2) : 5.20 (PERFIL S2) : 5.25 (PERFIL S2) : 5.30 (PERFIL S2) : 5.35 (PERFIL S2) : 5.40 (PERFIL S2) : 5.45 (PERFIL S2) : 5.50 (PERFIL S2) : 5.55 (PERFIL S2) : 5.60 (PERFIL S2) : 5.65 (PERFIL S2) : 5.70 (PERFIL S2) : 5.75 (PERFIL S2) : 5.80 (PERFIL S2) : 5.85 (PERFIL S2) : 5.90 (PERFIL S2) : 5.95 (PERFIL S2) : 6.00 (PERFIL S2) : 6.05 (PERFIL S2) : 6.10 (PERFIL S2) : 6.15 (PERFIL S2) : 6.20 (PERFIL S2) : 6.25 (PERFIL S2) : 6.30 (PERFIL S2) : 6.35 (PERFIL S2) : 6.40 (PERFIL S2) : 6.45 (PERFIL S2) : 6.50 (PERFIL S2) : 6.55 (PERFIL S2) : 6.60 (PERFIL S2) : 6.65 (PERFIL S2) : 6.70 (PERFIL S2) : 6.75 (PERFIL S2) : 6.80 (PERFIL S2) : 6.85 (PERFIL S2) : 6.90 (PERFIL S2) : 6.95 (PERFIL S2) : 7.00 (PERFIL S2) : 7.05 (PERFIL S2) : 7.10 (PERFIL S2) : 7.15 (PERFIL S2) : 7.20 (PERFIL S2) : 7.25 (PERFIL S2) : 7.30 (PERFIL S2) : 7.35 (PERFIL S2) : 7.40 (PERFIL S2) : 7.45 (PERFIL S2) : 7.50 (PERFIL S2) : 7.55 (PERFIL S2) : 7.60 (PERFIL S2) : 7.65 (PERFIL S2) : 7.70 (PERFIL S2) : 7.75 (PERFIL S2) : 7.80 (PERFIL S2) : 7.85 (PERFIL S2) : 7.90 (PERFIL S2) : 7.95 (PERFIL S2) : 8.00 (PERFIL S2) : 8.05 (PERFIL S2) : 8.10 (PERFIL S2) : 8.15 (PERFIL S2) : 8.20 (PERFIL S2) : 8.25 (PERFIL S2) : 8.30 (PERFIL S2) : 8.35 (PERFIL S2) : 8.40 (PERFIL S2) : 8.45 (PERFIL S2) : 8.50 (PERFIL S2) : 8.55 (PERFIL S2) : 8.60 (PERFIL S2) : 8.65 (PERFIL S2) : 8.70 (PERFIL S2) : 8.75 (PERFIL S2) : 8.80 (PERFIL S2) : 8.85 (PERFIL S2) : 8.90 (PERFIL S2) : 8.95 (PERFIL S2) : 9.00 (PERFIL S2) : 9.05 (PERFIL S2) : 9.10 (PERFIL S2) : 9.15 (PERFIL S2) : 9.20 (PERFIL S2) : 9.25 (PERFIL S2) : 9.30 (PERFIL S2) : 9.35 (PERFIL S2) : 9.40 (PERFIL S2) : 9.45 (PERFIL S2) : 9.50 (PERFIL S2) : 9.55 (PERFIL S2) : 9.60 (PERFIL S2) : 9.65 (PERFIL S2) : 9.70 (PERFIL S2) : 9.75 (PERFIL S2) : 9.80 (PERFIL S2) : 9.85 (PERFIL S2) : 9.90 (PERFIL S2) : 9.95 (PERFIL S2) : 10.00 (PERFIL S2) : 10.05 (PERFIL S2) : 10.10 (PERFIL S2) : 10.15 (PERFIL S2) : 10.20 (PERFIL S2) : 10.25 (PERFIL S2) : 10.30 (PERFIL S2) : 10.35 (PERFIL S2) : 10.40 (PERFIL S2) : 10.45 (PERFIL S2) : 10.50 (PERFIL S2) : 10.55 (PERFIL S2) : 10.60 (PERFIL S2) : 10.65 (PERFIL S2) : 10.70 (PERFIL S2) : 10.75 (PERFIL S2) : 10.80 (PERFIL S2) : 10.85 (PERFIL S2) : 10.90 (PERFIL S2) : 10.95 (PERFIL S2) : 11.00 (PERFIL S2) : 11.05 (PERFIL S2) : 11.10 (PERFIL S2) : 11.15 (PERFIL S2) : 11.20 (PERFIL S2) : 11.25 (PERFIL S2) : 11.30 (PERFIL S2) : 11.35 (PERFIL S2) : 11.40 (PERFIL S2) : 11.45 (PERFIL S2) : 11.50 (PERFIL S2) : 11.55 (PERFIL S2) : 11.60 (PERFIL S2) : 11.65 (PERFIL S2) : 11.70 (PERFIL S2) : 11.75 (PERFIL S2) : 11.80 (PERFIL S2) : 11.85 (PERFIL S2) : 11.90 (PERFIL S2) : 11.95 (PERFIL S2) : 12.00 (PERFIL S2) : 12.05 (PERFIL S2) : 12.10 (PERFIL S2) : 12.15 (PERFIL S2) : 12.20 (PERFIL S2) : 12.25 (PERFIL S2) : 12.30 (PERFIL S2) : 12.35 (PERFIL S2) : 12.40 (PERFIL S2) : 12.45 (PERFIL S2) : 12.50 (PERFIL S2) : 12.55 (PERFIL S2) : 12.60 (PERFIL S2) : 12.65 (PERFIL S2) : 12.70 (PERFIL S2) : 12.75 (PERFIL S2) : 12.80 (PERFIL S2) : 12.85 (PERFIL S2) : 12.90 (PERFIL S2) : 12.95 (PERFIL S2) : 13.00 (PERFIL S2) : 13.05 (PERFIL S2) : 13.10 (PERFIL S2) : 13.15 (PERFIL S2) : 13.20 (PERFIL S2) : 13.25 (PERFIL S2) : 13.30 (PERFIL S2) : 13.35 (PERFIL S2) : 13.40 (PERFIL S2) : 13.45 (PERFIL S2) : 13.50 (PERFIL S2) : 13.55 (PERFIL S2) : 13.60 (PERFIL S2) : 13.65 (PERFIL S2) : 13.70 (PERFIL S2) : 13.75 (PERFIL S2) : 13.80 (PERFIL S2) : 13.85 (PERFIL S2) : 13.90 (PERFIL S2) : 13.95 (PERFIL S2) : 14.00 (PERFIL S2) : 14.05 (PERFIL S2) : 14.10 (PERFIL S2) : 14.15 (PERFIL S2) : 14.20 (PERFIL S2) : 14.25 (PERFIL S2) : 14.30 (PERFIL S2) : 14.35 (PERFIL S2) : 14.40 (PERFIL S2) : 14.45 (PERFIL S2) : 14.50 (PERFIL S2) : 14.55 (PERFIL S2) : 14.60 (PERFIL S2) : 14.65 (PERFIL S2) : 14.70 (PERFIL S2) : 14.75 (PERFIL S2) : 14.80 (PERFIL S2) : 14.85 (PERFIL S2) : 14.90 (PERFIL S2) : 14.95 (PERFIL S2) : 15.00 (PERFIL S2) : 15.05 (PERFIL S2) : 15.10 (PERFIL S2) : 15.15 (PERFIL S2) : 15.20 (PERFIL S2) : 15.25 (PERFIL S2) : 15.30 (PERFIL S2) : 15.35 (PERFIL S2) : 15.40 (PERFIL S2) : 15.45 (PERFIL S2) : 15.50 (PERFIL S2) : 15.55 (PERFIL S2) : 15.60 (PERFIL S2) : 15.65 (PERFIL S2) : 15.70 (PERFIL S2) : 15.75 (PERFIL S2) : 15.80 (PERFIL S2) : 15.85 (PERFIL S2) : 15.90 (PERFIL S2) : 15.95 (PERFIL S2) : 16.00 (PERFIL S2) : 16.05 (PERFIL S2) : 16.10 (PERFIL S2) : 16.15 (PERFIL S2) : 16.20 (PERFIL S2) : 16.25 (PERFIL S2) : 16.30 (PERFIL S2) : 16.35 (PERFIL S2) : 16.40 (PERFIL S2) : 16.45 (PERFIL S2) : 16.50 (PERFIL S2) : 16.55 (PERFIL S2) : 16.60 (PERFIL S2) : 16.65 (PERFIL S2) : 16.70 (PERFIL S2) : 16.75 (PERFIL S2) : 16.80 (PERFIL S2) : 16.85 (PERFIL S2) : 16.90 (PERFIL S2) : 16.95 (PERFIL S2) : 17.00 (PERFIL S2) : 17.05 (PERFIL S2) : 17.10 (PERFIL S2) : 17.15 (PERFIL S2) : 17.20 (PERFIL S2) : 17.25 (PERFIL S2) : 17.30 (PERFIL S2) : 17.35 (PERFIL S2) : 17.40 (PERFIL S2) : 17.45 (PERFIL S2) : 17.50 (PERFIL S2) : 17.55 (PERFIL S2) : 17.60 (PERFIL S2) : 17.65 (PERFIL S2) : 17.70 (PERFIL S2) : 17.75 (PERFIL S2) : 17.80 (PERFIL S2) : 17.85 (PERFIL S2) : 17.90 (PERFIL S2) : 17.95 (PERFIL S2) : 18.00 (PERFIL S2) : 18.05 (PERFIL S2) : 18.10 (PERFIL S2) : 18.15 (PERFIL S2) : 18.20 (PERFIL S2) : 18.25 (PERFIL S2) : 18.30 (PERFIL S2) : 18.35 (PERFIL S2) : 18.40 (PERFIL S2) : 18.45 (PERFIL S2) : 18.50 (PERFIL S2) : 18.55 (PERFIL S2) : 18.60 (PERFIL S2) : 18.65 (PERFIL S2) : 18.70 (PERFIL S2) : 18.75 (PERFIL S2) : 18.80 (PERFIL S2) : 18.85 (PERFIL S2) : 18.90 (PERFIL S2) : 18.95 (PERFIL S2) : 19.00 (PERFIL S2) : 19.05 (PERFIL S2) : 19.10 (PERFIL S2) : 19.15 (PERFIL S2) : 19.20 (PERFIL S2) : 19.25 (PERFIL S2) : 19.30 (PERFIL S2) : 19.35 (PERFIL S2) : 19.40 (PERFIL S2) : 19.45 (PERFIL S2) : 19.50 (PERFIL S2) : 19.55 (PERFIL S2) : 19.60 (PERFIL S2) : 19.65 (PERFIL S2) : 19.70 (PERFIL S2) : 19.75 (PERFIL S2) : 19.80 (PERFIL S2) : 19.85 (PERFIL S2) : 19.90 (PERFIL S2) : 19.95 (PERFIL S2) : 20.00 (PERFIL S2) : 20.05 (PERFIL S2) : 20.10 (PERFIL S2) : 20.15 (PERFIL S2) : 20.20 (PERFIL S2) : 20.25 (PERFIL S2) : 20.30 (PERFIL S2) : 20.35 (PERFIL S2) : 20.40 (PERFIL S2) : 20.45 (PERFIL S2) : 20.50 (PERFIL S2) : 20.55 (PERFIL S